


O 898

Bovenrekwagen
voor het plaatsen van inzetten 1/2



- Maximale beladingshoogte 240 mm
- Met geïntegreerde spoelarm, aankoppeling aan de achterzijde
- In hoogte verstelbaar in 3 posities met 6 cm

EAN: 4002515573747 / Materiaalnummer: 10114490 /
Oud Materiaalnummer: 67189801D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Maximale beladingshoogte in mm	240
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	206
Buitenmaat, nettobreedte in mm	528
Buitenmaat, nettodiepte in mm	527
Buitenmaat, brutohoogte in mm	285
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	2,97
Brutogewicht in kg	3,12