

## PUR 98 D

### Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Tijdloos design – dampkap van roestvrij staal in 898 mm breedte
- Zeer krachtig – 650 m<sup>3</sup>/h in de boosterstand
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen



EAN: 4002515735817 / Materiaalnummer: 10409280 /  
Oud Materiaalnummer: 28410857B

<b>Model</b>	
Eilanddampkap	•
<b>Model en design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUI 32
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	1
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	51,8
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Klasse voor vetfiltering	A
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	4 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dubbelszijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	280
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	330
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /u)	650
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	57,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	31,0

## PUR 98 D

### Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002515735817 / Materiaalnummer: 10409280 /  
Oud Materiaalnummer: 28410857B

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 35,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 39,0

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 51,0

#### Recirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591 270

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591 330

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591 460

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 57,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 62,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 66,0

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 73,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 40,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 45,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 49,0

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 56,0

#### Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling •

#### Technische gegevens

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 690

Breedte van kap in mm 898

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 990

Hoogte van kap in mm 70

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm 750

Diepte van kap in mm 598

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm 1060

Nettogewicht in kg 34,0

Vaste aansluiting •

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Aantal fasen 1

Totale aansluitwaarde in kW 0,23

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Frequentie in Hz 50

PUR 98 D

Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002515735817 / Materiaalnummer: 10409280 /  
Oud Materiaalnummer: 28410857B

#### Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

Uitschuifbare bevestigingskolom

•

#### Bijbehorende accessoires

Terugslagklep

•

#### Bij te bestellen accessoires


Regenereerbare actieve koolstoffilter

DKF 12-R

PUR 98 D

Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D,  
DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)