

## PUR 98 D

### Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Tijdloos design – dampkap van roestvrij staal in 898 mm breedte
- Zeer krachtig – 650 m<sup>3</sup>/h in de boosterstand
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen



EAN: 4002515735817 / Materiaalnummer: 10409280 / Oud Materiaalnummer: 28410857B

<b>Model</b>	
Eilanddampkap	•
<b>Model en design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUI 32
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Individuele aanpassingen mogelijk	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	51,8
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	51,8
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	4 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	280
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	330
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	650
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	57,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	35,0

## PUR 98 D

### Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002515735817 / Materiaalnummer: 10409280 / Oud Materiaalnummer: 28410857B

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	51,0
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	270
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	330
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	57,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	45,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	690
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	990
Hoogte van kap in mm	70
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	750
Diepte van kap in mm	598
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	1060
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	34,0
Vaste aansluiting	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,23
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150

PUR 98 D

Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002515735817 / Materiaalnummer: 10409280 / Oud Materiaalnummer: 28410857B

Uitschuifbare bevestigingskolom •

**Bijbehorende accessoires**

Terugslagklep •

**Bij te bestellen accessoires**

Actieve koolstoffilter

Nein


Regeneerbare actieve koolstoffilter

DKF 12-R

## PUR 98 D

### Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)