

PUR 68 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



- Zeer krachtig – 650 m³/h in de boosterstand
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen



EAN: 4002515716137 / Materiaalnummer: 10409290 / Oud Materiaalnummer: 28416854B

Model	
Wanddampkap	•
Model en design	
Kleur	Roestvrij staal
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUW 20
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Design	
RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar	•
Individuele aanpassingen mogelijk	•
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	47
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	47,0
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	2 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	265
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	395
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	650
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0

PUR 68 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002515716137 / Materiaalnummer: 10409290 / Oud Materiaalnummer: 28416854B

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	270
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	330
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	45,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	685–1005
Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm	815–1135
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	685
Breedte van kap in mm	598
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005
Hoogte van kap in mm	62
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	815
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	1135
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	21,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,22
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50

PUR 68 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002515716137 / Materiaalnummer: 10409290 / Oud Materiaalnummer: 28416854B

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

Uitschuifbare bevestigingskolom

•

Bijbehorende accessoires

Terugslagklep

•

Bij te bestellen accessoires

Actieve koolstoffilter

Nein


Regeneerbare actieve koolstoffilter

DKF 12-R

PUR 68 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)