

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



- Zeer krachtig – 650 m³/h in de boosterstand
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen



EAN: 4002515735831 / Materiaalnummer: 10409310 / Oud Materiaalnummer: 28419854B

Model	
Wanddampkap	•
Model en design	
Kleur	Roestvrij staal
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUW 20
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Design	
RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar	•
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,7
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,7
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	450 lx
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	265
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	395
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	650
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002515735831 / Materiaalnummer: 10409310 / Oud Materiaalnummer: 28419854B

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
--	------

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
--	------

Recirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	190
--	-----

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	270
--	-----

Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	460
--	-----

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	330
--	-----

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
---	------

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
---	------

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
---	------

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
---	------

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
--	------

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	45,0
--	------

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
--	------

Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
--	------

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
--------------------------	---

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	685–1005
---	----------

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm	815–1135
---	----------

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	685
---	-----

Breedte van kap in mm	898
-----------------------	-----

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005
---	------

Hoogte van kap in mm	62
----------------------	----

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	815
--	-----

Diepte van kap in mm	500
----------------------	-----

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	1135
--	------

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
---	-----

Nettogewicht in kg	25,0
--------------------	------

Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
----------------------------------	-----

Gearde stekker	•
----------------	---

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
---	-----

Totale aansluitwaarde in kW	0,22
-----------------------------	------

Spanning in V	230
---------------	-----

Zekering in A	10
---------------	----

Aantal fasen	1
--------------	---

Frequentie in Hz	50
------------------	----

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002515735831 / Materiaalnummer: 10409310 / Oud Materiaalnummer: 28419854B

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

Uitschuifbare bevestigingskolom

•

Bijbehorende accessoires

Terugslagklep

•

Bij te bestellen accessoires

Actieve koolstoffilter

Nein


Regeneerbare actieve koolstoffilter

DKF 12-R

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)