

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



- Zeer krachtig – 650 m³/h in de boosterstand
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen



EAN: 4002515735831 / Materiaalnummer: 10409310 /
Oud Materiaalnummer: 28419854B

Model en design	
Kleur	Roestvrij staal
Model	
Wanddampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUW 20
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Design	
In RAL-kleur mogelijk (kleurcode bij bestelling vermelden)	•
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Bediening	Tiptoetsbedien. met led-verl.
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	1
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,7
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Klasse voor vetfiltering	A
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Onderhoudscomfort	
Gemakkelijk te reinigen binnenkant van de kap – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags)	3
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	450 lx
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	265
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	320
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	395
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h)	650
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	52,0

PUR 98 W
Wanddampkap
met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002515735831 / Materiaalnummer: 10409310 /
Oud Materiaalnummer: 28419854B

Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Recirculatie	
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	190
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m ³ /h) volgens EN 61591	270
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	460
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	330
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsvermogensniveau in stand Intensief (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	45,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	685–1005
Totale hoogte voor dampkappen met luchtcirculatie in mm	815–1135
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	685
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005
Hoogte van kap in mm	62
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	815
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	1135
Nettogewicht in kg	25,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002515735831 / Materiaalnummer: 10409310 /


Oud Materiaalnummer: 28419854B

Gearde stekker	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander \leq 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,22
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Bijbehorende accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Regeneerbare actieve koolstoffilter	DKF 12-R

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)