

DA 2360

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd, 584 mm breed
- Plaatsbesparend – past in een bovenkast met een diepte v.a. 30 cm
- Zeer krachtig – 600 m<sup>3</sup>/h in de boosterstand
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele



EAN: 4002515791707 / Materiaalnummer: 10569280 / Oud Materiaalnummer: 28236055B

<b>Model</b>	
Volledig integreerbare dampkap	•
<b>Model en design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 19-P
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,1
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,1
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	2 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	350 lx
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	250
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	300
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	360
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	600
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	38,0

DA 2360

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002515791707 / Materiaalnummer: 10569280 / Oud Materiaalnummer: 28236055B

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 50,0

#### Recirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 250

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 320

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 500

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 54,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 60,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 64,0

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 72,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 39,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 45,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 49,0

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 57,0

#### Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

•

#### Technische gegevens

Breedte van kap in mm 584

Hoogte van kap in mm 63

Diepte van kap in mm 297

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Nettogewicht in kg 11,0

Lengte van de aansluitkabel in m 1,5

Gearde stekker

•

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Totale aansluitwaarde in kW 0,22

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

#### Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150

#### Bijbehorende accessoires

Terugslagklep

•


#### Bij te bestellen accessoires

Actieve koolstoffilter Nein

DA 2360

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



DA 2360 (Installation drawing)