

WDB 020 Eco

W1 Classic-wasmachine voorlader

Voor 1–7 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



- Miele-kwaliteit – getest op een levensduur van 20 jaar\*
- Eenvoudige bediening – DirectSensor
- Exclusief CapDosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken\*\*
- Onze SoftCare-trommel zorgt ervoor dat uw wasgoed er netjes uit blijft zien
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor

\* Dat komt overeen met ca. 5 programma's per week van gemiddeld 2 uur.

\*\* Patent EP 2 365 120

EAN: 4002515817117 / Materiaalnummer: 10623170 / Oud Materiaalnummer: 11DB0201B

| Algemene informatie                          |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typeaanduiding                               | WDB 020 Eco                       |
| Materiaalnummer fabrikant                    | 10623170                          |
| EAN-nummer                                   | 4002515817117                     |
| Marketingklasse                              | Silver                            |
| Model                                        |                                   |
| Geschikt voor plaatsing op elkaar            | •                                 |
| Side-by-side                                 | •                                 |
| Plaatsbaar onder werkblad                    | •                                 |
| Geschikt voor onderbouw                      | •                                 |
| Deuraanslag                                  | rechts                            |
| Model                                        |                                   |
| Productnaam                                  | W Classic                         |
| Voorladers                                   | •                                 |
| Centrifugeren                                |                                   |
| Maximaal centrifugetoerental                 | 1400                              |
| Spoelstop                                    | •                                 |
| Functie "Zonder centrifugeren"               | •                                 |
| Design                                       |                                   |
| Kleur toestel                                | Lotuswit                          |
| Kleur bedieningspaneel                       | Lotuswit                          |
| Uitvoering deur                              | Alu-zilver                        |
| Kleur programmakeuzeschakelaar               | Lotuswit                          |
| Uitvoering bedieningspaneel                  | Recht                             |
| Soort bediening                              | Draaiknop                         |
| Display                                      | DirectSensor geel, segmentdisplay |
| Reinigingscapaciteit                         |                                   |
| Dosering per portie CapDosing                | •                                 |
| Bescherming van het wasgoed                  |                                   |
| SoftCare-trommel                             | •                                 |
| Belading in kg                               | 7                                 |
| Bedieningsgemak                              |                                   |
| Voorprogrammering tot 24 uur                 | •                                 |
| Resttijdweergave                             | •                                 |
| AutoClean-wasmiddellade                      | •                                 |
| Efficiëntie                                  |                                   |
| Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C" | •                                 |
| Beladingsautomaat                            | •                                 |
| Flowmeter                                    | •                                 |
| Schuimbeperving                              | •                                 |
| DuraLife-motor                               | •                                 |
| Wasprogramma's                               |                                   |
| Katoen                                       | •                                 |
| Kreukherstellend                             | •                                 |
| Fijne was                                    | •                                 |
| Hemden                                       | •                                 |
| Wol (handwas)                                | •                                 |

WDB 020 Eco

W1 Classic-wasmachine voorlader

Voor 1–7 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



EAN: 4002515817117 / Materiaalnummer: 10623170 / Oud Materiaalnummer: 11DB0201B

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Express 20                             | •                   |
| Donker wasgoed/Jeans                   | •                   |
| Outdoor                                | •                   |
| Impregneren                            | •                   |
| Katoen pijl                            | •                   |
| Alleen spoelen/Stijven                 | •                   |
| Pompen/Centrifugereren                 | •                   |
| <b>Extra opties wassen</b>             |                     |
| Kort                                   | •                   |
| Inweken                                | •                   |
| Voorwas                                | •                   |
| Extra water                            | •                   |
| Extra spoelgang                        | •                   |
| <b>Veiligheid</b>                      |                     |
| Waterbeveiligingssysteem               | Watercontrol-System |
| Pincode                                | •                   |
| Optische interface                     | •                   |
| <b>Technische gegevens</b>             |                     |
| Afmetingen (h x b x d) in mm           | 850 x 596 x 636     |
| Afmetingen in mm (breedte)             | 596                 |
| Afmetingen in mm (hoogte)              | 850                 |
| Afmetingen in mm (diepte)              | 636                 |
| Diepte toestel bij geopende deur in mm | 1054                |
| Toesteldiepte zonder deur in mm        | 600                 |
| Gewicht in kg                          | 85                  |
| Spanning in V                          | 220 - 240           |
| Zekering in A                          | 10                  |
| Frequentie in Hz                       | 50                  |
| Totale aansluitwaarde in kW            | 2,10 - 2,40         |
| Lengte van de aansluitkabel in m       | 2                   |