

DAR 1155

Inbouwgroep

perfect te combineren met RangeCookers of RangeTops.



- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd in 1155 mm
- Krachtige ventilator – tot 650 m³/h
- Perfect verlicht – ClearView led-verlichting
- Vaatwasserbestendig – 4 hoogwaardige roestvrijstalen vetfilters
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele



EAN: 4002515880234 / Materiaalnummer: 10665230 / Oud Materiaalnummer: 28115550B

Model	
Volledig integreerbare dampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer
Bedieningsgemak	
Draaiknop	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Temperatuursensor	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	69,5
Categorie hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
Onderhoudscomfort	
Vaatwasserbestendig lekbakje voor vet	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	4
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	4 x 3 W
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	300
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	650
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	39,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	200

DAR 1155

Inbouwgroep

perfect te combineren met RangeCookers of RangeTops.




EAN: 4002515880234 / Materiaalnummer: 10665230 / Oud Materiaalnummer: 28115550B

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	300
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	650
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	59,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	44,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	1155
Hoogte van kap in mm	449
Diepte van kap in mm	579
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	28,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,21
Spanning in V	230
Zekering in A	15
Aantal fasen	1
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer achterkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer zijkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven-, achter- en zijkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Bijbehorende accessoires	
Terugslagklep	•

DAR 1155

Inbouwgroep

perfect te combineren met RangeCookers of RangeTops.



DAR1155 (installation drawing)