


CS 7612 FL
SmartLine-element
met inductie-PowerFlex-kookvlak




- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- Elegant design – voor een strak aansluitende inbouw
- Perfect te combineren met ieder SmartLine-element
- Flexibel en snel – 2kookzones waarvan één PowerFlex-zone
- Kortste aankooktijden – TwinBooster

EAN: 4002515836590 / Materiaalnummer: 10684320 / Oud Materiaalnummer: 27761250B

Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
SmartLine	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	2
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden
Soort	PowerFlex
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2100
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Pan- en pangrooteherkenning	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Permanente panherkenning	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 378 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	378


CS 7612 FL
SmartLine-element
met inductie-PowerFlex-kookvlak




EAN: 4002515836590 / Materiaalnummer: 10684320 / Oud Materiaalnummer: 27761250B

Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	358/382 x 500/524
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	358
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	358
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	7
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	382
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja


CS 7612 FL
SmartLine-element
met inductie-PowerFlex-kookvlak




CS7612FL, flush (installation drawing)




CS7612FL, (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)