

DA 2578

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd, 702 mm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Zeer krachtig – 600 m<sup>3</sup>/h in de boosterstand
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele

A

EAN: 4002516044154 / Materiaalnummer: 10927320 / Oud Materiaalnummer: 28257855B

<b>Model</b>	
Volledig integreerbare dampkap	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 15-P
<b>Design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	51,7
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	2
roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	2 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	250
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	300
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	360
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	600
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0

DA 2578

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044154 / Materiaalnummer: 10927320 / Oud Materiaalnummer: 28257855B

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	250
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	530
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	59,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	72,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	44,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Breedte van kap in mm	702
Hoogte van kap in mm	50
Diepte van kap in mm	402
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	11,6
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,22
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•

DA 2578

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044154 / Materiaalnummer: 10927320 / Oud Materiaalnummer: 28257855B

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Terugslagklep	•
<b>Bij te bestellen accessoires</b>	
Actieve koolstoffilter	Ja