

DA 2628

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd, 1180 mm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Zeer krachtig – 640 m<sup>3</sup>/h in de boosterstand
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Elegant en efficiënt – panelen voor de randafzuiging

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516044352 / Materiaalnummer: 10927340 / Oud Materiaalnummer: 28262855B

<b>Model</b>	
Volledig integreerbare dampkap	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer
<b>Design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
Randafzuiging	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	26,8
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	4
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	3 x 4,5 W
Lichtsterkte in Lx	700 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroombmotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	300
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	640
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0

DA 2628

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044352 / Materiaalnummer: 10927340 / Oud Materiaalnummer: 28262855B

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	135
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	220
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	365
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	535
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Breedte van kap in mm	1180
Hoogte van kap in mm	63
Diepte van kap in mm	293
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	15,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,09
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50

DA 2628

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044352 / Materiaalnummer: 10927340 / Oud Materiaalnummer: 28262855B

#### Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat

aan te bevelen

#### Bijbehorende accessoires

Terugslagklep

•

#### Bij te bestellen accessoires

Actieve koolstoffilter

Nein