

DA 2668

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd, 580 mm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Zeer krachtig – 585 m<sup>3</sup>/h in de boosterstand
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter



EAN: 4002516044369 / Materiaalnummer: 10927890 /  
Oud Materiaalnummer: 28266855B

<b>Model</b>	
Volledig integreerbare dampkap	•
Kleur toestel	Roestvrij staal
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 19-P
<b>Design</b>	
Randafzuiging	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Miele@mobile-app	•
Boosterstanden	1
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actieve koolstoffilter	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	28,4
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	2 x 4,5 W
Lichtsterkte in Lx	700 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	175
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	265

DA 2668

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044369 / Materiaalnummer: 10927890 /  
Oud Materiaalnummer: 28266855B

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	365
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	585
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	35,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	115
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	330
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	490
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	60,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Breedte van kap in mm	580
Hoogte van kap in mm	63
Diepte van kap in mm	293
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	12,0

DA 2668

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.




EAN: 4002516044369 / Materiaalnummer: 10927890 /

Oud Materiaalnummer: 28266855B

Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,08
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Terugslagklep	•

DA 2668  
Inbouwgroep  
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



DA2668 Integrated cooker hood (Installation drawing)