

DA 2698

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd, 880 mm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Zeer krachtig – 640 m<sup>3</sup>/h in de boosterstand
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Elegant en efficiënt – panelen voor de randafzuiging



EAN: 4002516044376 / Materiaalnummer: 10927910 /  
Oud Materiaalnummer: 28269835B

<b>Model</b>	
Volledig integreerbare dampkap	•
Kleur toestel	Briljantwit
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 19-P
<b>Design</b>	
Randafzuiging	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Miele@mobile-app	•
Boosterstanden	1
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actieve koolstoffilter	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	28,6
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	4 x 3 W
Lichtsterkte in lx	650 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	300
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	400

DA 2698

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044376 / Materiaalnummer: 10927910 /  
Oud Materiaalnummer: 28269835B

Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	640
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	22,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	135
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	220
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	365
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	535
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
<b>Technische gegevens</b>	
Breedte van kap in mm	880
Hoogte van kap in mm	63
Diepte van kap in mm	293
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	14,0

DA 2698

Inbouwgroep

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044376 / Materiaalnummer: 10927910 /  
Oud Materiaalnummer: 28269835B

Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,09
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Terugslagklep	•