

DA 3568

Telescopische dampkap  
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Elegant design – vlak wasemscherm, 592 mm breed
- Energie-efficiëntie en gelijkmatige verlichting – twee led-lampen
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Voor de best mogelijke werking – ventilatietechnische accessoires

**A++**

EAN: 4002516044390 / Materiaalnummer: 10927960 / Oud Materiaalnummer: 28356855B

<b>Model</b>	
Vlakschermdampkap	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 19-P
<b>Design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	24,5
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	2 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	420 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	635
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0

DA 3568

Telescopische dampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044390 / Materiaalnummer: 10927960 / Oud Materiaalnummer: 28356855B

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	140
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	225
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	365
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	530
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	51,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Breedte van kap in mm	592
Hoogte van kap in mm	37
Diepte van kap in mm	309
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	15,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,08
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50

DA 3568

Telescopische dampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.




EAN: 4002516044390 / Materiaalnummer: 10927960 / Oud Materiaalnummer: 28356855B

<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
<b>Bij te bestellen accessoires</b>	
Actieve koolstoffilter	Nein

DA 3568

Telescopische dampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



DA3568