

DA 3598

Telescopische dampkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Verfijnd design – extreem vlak wasemscherm, 892 mm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Zeer krachtig – 635 m³/h in de boosterstand
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele

A++

EAN: 4002516044406 / Materiaalnummer: 10927970 / Oud Materiaalnummer: 28359855B

Model	
Vlakschermdampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 19-P
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstofilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	25,6
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	500 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	635
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0

DA 3598

Telescopische dampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044406 / Materiaalnummer: 10927970 / Oud Materiaalnummer: 28359855B

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	140
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	225
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	365
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	530
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	51,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	892
Hoogte van kap in mm	37
Diepte van kap in mm	309
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	18,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,08
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50

DA 3598

Telescopische dampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044406 / Materiaalnummer: 10927970 / Oud Materiaalnummer: 28359855B

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat

aan te bevelen

Bij te bestellen accessoires


Actieve koolstoffilter

Nein

DA 3598

Telescopische dampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



Installation drawings DA 3598, DA 3598 EXT