

DA 4208 D Puristic Plus

Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Tijdloos design – dampkap van roestvrij staal in 898 mm breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Zeer krachtig – 720 m³/h in de boosterstand
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

A++

EAN: 4002516044437 / Materiaalnummer: 10928010 / Oud Materiaalnummer: 28420850B

Model	
Eilanddampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUI 32
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF12-1
Design	
Kleur	Roestvrij staal
RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar	•
Individuele aanpassingen mogelijk	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstofilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	29,9
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	4 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	820 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	450
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	720

DA 4208 D Puristic Plus

Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044437 / Materiaalnummer: 10928010 / Oud Materiaalnummer: 28420850B

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	110
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	480
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Technische gegevens	
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	690
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	990
Hoogte van kap in mm	70
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	750
Diepte van kap in mm	598
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	1060
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650

DA 4208 D Puristic Plus

Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044437 / Materiaalnummer: 10928010 / Oud Materiaalnummer: 28420850B

Nettogewicht in kg	34,0
Vaste aansluiting	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,11
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
Bijbehorende accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actieve koolstoffilter	Nein
Regeneerbare actieve koolstoffilter	DKF 12-R