

DA 4228 W Puristic Plus

Wanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Tijdloos design – dampkap van roestvrij staal in 1198 mm breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Zeer krachtig – 630 m³/h in de boosterstand
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele

A++

EAN: 4002516044444 / Materiaalnummer: 10928030 / Oud Materiaalnummer: 28422850B

Model	
Wanddampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer
Design	
Kleur	Roestvrij staal
RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar	•
Individuele aanpassingen mogelijk	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	28,8
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	4
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	440 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	390
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	630
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0

DA 4228 W Puristic Plus
Wanddampkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044444 / Materiaalnummer: 10928030 / Oud Materiaalnummer: 28422850B

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	110
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	185
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	58,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	685–1005
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	685
Breedte van kap in mm	1198
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005
Hoogte van kap in mm	62
Diepte van kap in mm	500
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	27,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•

DA 4228 W Puristic Plus

Wanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516044444 / Materiaalnummer: 10928030 / Oud Materiaalnummer: 28422850B

Totale aansluitwaarde in kW	0,08
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
Bijbehorende accessoires	
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actieve koolstoffilter	Nein