

DA 5798 W Next Step  
Wanddampkap  
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Design – combinatie van glas met roestvrij staal, 893 mm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Zeer krachtig – 600 m<sup>3</sup>/h in de boosterstand
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter

**A++**

EAN: 4002516043683 / Materiaalnummer: 10928060 / Oud Materiaalnummer: 28579850B

<b>Model</b>	
Wanddampkap	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUW 20
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar	•
Individuele aanpassingen mogelijk	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	24,1
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	2 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	550 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	180
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	280
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	380
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	600

DA 5798 W Next Step  
Wanddampkap  
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516043683 / Materiaalnummer: 10928060 / Oud Materiaalnummer: 28579850B

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	35,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	20,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	110
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	72,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
<b>Technische gegevens</b>	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	660–980
Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm	790–1110
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	660
Breedte van kap in mm	893
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	980
Hoogte van kap in mm	34
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	790
Diepte van kap in mm	520
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	1110

DA 5798 W Next Step  
Wanddampkap  
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516043683 / Materiaalnummer: 10928060 / Oud Materiaalnummer: 28579850B

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	22,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,08
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Terugslagklep	•
<b>Bij te bestellen accessoires</b>	
Actieve koolstoffilter	Nein
Regeneerbare actieve koolstoffilter	DKF 12-R