

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening.



- Familiedesign – gebaseerd op Miele-inbouwtoestellen
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Zeer krachtig – 640 m<sup>3</sup>/h in de boosterstand
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket

**A++**

EAN: 4002516044116 / Materiaalnummer: 10928080 / Oud Materiaalnummer: 28669850B

<b>Model</b>	
Wanddampkap	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUW 20
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Touchbediening	•
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstofilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	24,6
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	670 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	300
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	640

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening.



EAN: 4002516044116 / Materiaalnummer: 10928080 / Oud Materiaalnummer: 28669850B

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	110
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	185
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	72,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
<b>Technische gegevens</b>	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	710–1030
Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm	840–1160
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	710
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1030
Hoogte van kap in mm	85
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	840
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	1160

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening.



EAN: 4002516044116 / Materiaalnummer: 10928080 / Oud Materiaalnummer: 28669850B

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	26,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,08
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Terugslagklep	•
<b>Bij te bestellen accessoires</b>	
Actieve koolstoffilter	Nein
Regeneerbare actieve koolstoffilter	DKF 12-R