

DA 6698 D Puristic Version 6000

Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening.



- Familiedesign – gebaseerd op Miele-inbouwtoestellen
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Zeer krachtig – 730 m³/h in de boosterstand
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket

A++

EAN: 4002516044123 / Materiaalnummer: 10928090 / Oud Materiaalnummer: 28669855B

Model	
Eilanddampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUI 32
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Touchbediening	•
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstofilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	32,1
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	4 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	820 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	450
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	730

DA 6698 D Puristic Version 6000

Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening.



EAN: 4002516044123 / Materiaalnummer: 10928090 / Oud Materiaalnummer: 28669855B

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	35,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	20,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	115
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	210
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	330
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	480
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	58,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	705
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005
Hoogte van kap in mm	85
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	765
Diepte van kap in mm	598
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	1075
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450

DA 6698 D Puristic Version 6000

Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening.



EAN: 4002516044123 / Materiaalnummer: 10928090 / Oud Materiaalnummer: 28669855B

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander \leq 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	35,0
Vaste aansluiting	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,11
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
Bijbehorende accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actieve koolstoffilter	Nein
Regeneerbare actieve koolstoffilter	DKF 12-R