

## KM 6540 FR

Losse elektrokookplaat

met een ExtraSpeed-kookzone voor de kortste aankooktijden.



- Snel kiezen via een getallenreeks – ComfortSelect
- Opvallend design – 614 mm breed met randlijst rondom
- Zeer flexibel – 4 kookzones waarvan 1 braad- en 1 Vario-zone
- Verbazingwekkend snel – één ExtraSpeed-kookzone
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516052968 / Materiaalnummer: 10948650 / Oud Materiaalnummer: 26654010B

<b>Verwarmingsoort</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
<b>Model</b>	
Onafhankelijk van fornuis	•
<b>Design</b>	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst rondom	•
Opliggende inbouw	•
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	4
<b>1e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Links voor
Soort	ExtraSpeed
Afmetingen in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. vermogen in W	1200/2900
<b>2e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Links achter
Soort	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 145
Max. vermogen in W	1200
<b>3e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Rechts achter
Soort	Kook-braadzone
Afmetingen in mm	Ø 170 / 170x265
Max. vermogen in W	1500/2400
<b>4e kookzone/kookvlak</b>	
Positie	Rechts voor
Soort	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 160
Max. vermogen in W	1500
<b>Bedieningsgemak</b>	
Miele@home	•
Bediening via sensoroetsen	ComfortSelect
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Kookzone-uitbreiding	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Kookwekker	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Restwarmtebenutting	•
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•

KM 6540 FR

Losse elektrokookplaat

met een ExtraSpeed-kookzone voor de kortste aankooktijden.



EAN: 4002516052968 / Materiaalnummer: 10948650 / Oud Materiaalnummer: 26654010B

#### Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

#### Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm	43 x 614 x 514
Afmetingen in mm (breedte)	614
Afmetingen in mm (hoogte)	43
Afmetingen in mm (diepte)	514
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	600
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	9
Totale aansluitwaarde in kW	8,00
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60


#### Bijbehorende accessoires

Glaskrabber	•
Aansluitkabel	Ja

KM 6540 FR

Losse elektrokookplaat

met een ExtraSpeed-kookzone voor de kortste aankooktijden.



KM 6540 FR, KM 6521 FR (Installation drawing)