

KM 6542 FR

Losse elektrokookplaat

met een ExtraSpeed-kookzone voor de kortste aankooktijden.



- Snel kiezen via een getallenreeks – ComfortSelect
- Opvallend design – 764 mm breed met randlijst rondom
- Zeer flexibel – 4 kookzones waarvan 1 braad- en 1 Vario-zone
- Verbazingwekkend snel – één ExtraSpeed-kookzone
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516052975 / Materiaalnummer: 10948660 /


Oud Materiaalnummer: 26654210B

Verwarmingsoort	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links voor
Soort	Extra sterke brander
Afmetingen in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. vermogen in W	1200/2900
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Links achter
Soort	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 145
Max. vermogen in W	1200
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts achter
Soort	Kook-braadzone
Afmetingen in mm	Ø 170 / 170x290
Max. vermogen in W	1500/2600
4e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts voor
Soort	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 180
Max. vermogen in W	1800
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect
Kookzone-uitbreiding	•
Indicatiekleur	Geel
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Restwarmtebenutting	•

KM 6542 FR

Losse elektrokookplaat

met een ExtraSpeed-kookzone voor de kortste aankooktijden.



EAN: 4002516052975 / Materiaalnummer: 10948660 /

Oud Materiaalnummer: 26654210B

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

•

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm

43 x 764 x 504

Afmetingen in mm (breedte)

764

Afmetingen in mm (hoogte)

43

Afmetingen in mm (diepte)

504

Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende
inbouw

750 mm

Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende
inbouw

490 mm

Gewicht in kg

10

Totale aansluitwaarde in kW

8,50

Lengte van de aansluitkabel in m

1,4

Spanning in V

230

Frequentie in Hz

50-60

Bijbehorende accessoires

Glaskrabber

•


Aansluitkabel

Ja

KM 6542 FR

Losse elektrokookplaat

met een ExtraSpeed-kookzone voor de kortste aankooktijden.



KM 6522 FR, KM 6542 FR (Installation drawing)