


KM 6542 FL

Losse elektrokookplaat

voor de vlakke inbouw van een zeer elegant vormgegeven keuken.



- Snel kiezen via een getallenreeks – ComfortSelect
- Modern design – 752 mm breed voor een volledig vlakke inbouw
- Zeer flexibel – 4 kookzones waarvan 1 braad- en 1 Vario-zone
- Verbazingwekkend snel – één ExtraSpeed-kookzone

EAN: 4002516037545 / Materiaalnummer: 10948670 / Oud Materiaalnummer: 26654270B

Verwarmingsoort	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links voor
Soort	ExtraSpeed
Afmetingen in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. vermogen in W	1200/2900
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Links achter
Soort	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 145
Max. vermogen in W	1200
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts achter
Soort	Kook-braadzone
Afmetingen in mm	Ø 170 / 170x290
Max. vermogen in W	1500/2600
4e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts voor
Soort	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 180
Max. vermogen in W	1800
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Kookzone-uitbreiding	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Kookwekker	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20

KM 6542 FL

Losse elektrokookplaat

voor de vlakke inbouw van een zeer elegant vormgegeven keuken.




EAN: 4002516037545 / Materiaalnummer: 10948670 / Oud Materiaalnummer: 26654270B

Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	46 x 752 x 492
Afmetingen in mm (breedte)	752
Afmetingen in mm (hoogte)	46
Afmetingen in mm (diepte)	492
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	730
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	470
Gewicht in kg	10
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	756
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	496
Totale aansluitwaarde in kW	8,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Bijbehorende accessoires	
Glaskrabber	•
Aansluitkabel	Ja

KM 6542 FL

Losse elektrokookplaat

voor de vlakke inbouw van een zeer elegant vormgegeven keuken.



KM 6542 FL, KM 6523 FL (Installation drawing)