

KM 6565 FR

Losse elektrokookplaat

over de maximale breedte voor het meeste bedieningsgemak tijdens het koken.



- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- Opvallend design – 942 mm breed met randlijst rondom
- Flexibel – 4 kookzones waarvan één braadzone en twee Vario-kookzones
- Verbazingwekkend snel – één ExtraSpeed-kookzone
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity

EAN: 4002516052982 / Materiaalnummer: 10948680 / Oud Materiaalnummer: 26656500B

Verwarmingsoort	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst rondom	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links voor
Soort	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 145
Max. vermogen in W	1200
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. vermogen in W	750/2200
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden achter
Soort	ExtraSpeed
Afmetingen in mm	Ø 145 / Ø 210 / Ø 270
Max. vermogen in W	1050/2050/3200
4e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts achter
Soort	Kook-braadzone
Afmetingen in mm	Ø 170 / 170x290
Max. vermogen in W	1500/2600
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	Smart Select
Automatische functie Con@ctivity 3.0	•
Kookzone-uitbreiding	•
Indicatiekleur	Geel
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Schoonmaakfunctie	•
Kookwekker	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0

KM 6565 FR

Losse elektrokookplaat

over de maximale breedte voor het meeste bedieningsgemak tijdens het koken.



EAN: 4002516052982 / Materiaalnummer: 10948680 / Oud Materiaalnummer: 26656500B

Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
--------------------------------------	---

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm	40 x 942 x 526
Afmetingen in mm (breedte)	942
Afmetingen in mm (hoogte)	40
Afmetingen in mm (diepte)	526
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	916
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	13
Totale aansluitwaarde in kW	9,20
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60


Bijbehorende accessoires

Glaskrabber	•
Aansluitkabel	Ja

KM 6565 FR

Losse elektrokookplaat

over de maximale breedte voor het meeste bedieningsgemak tijdens het koken.



KM 6565 FR (Installation drawing)