

PLW 6111 [DP WS BO SC CL H14 CS SV USB]

Laboratoriumspoeler met 3 spoelniveaus in SlimLine-design met dampcondensator, waterontharder, geleidingssensor en kamerverlichting.



- Capaciteit/charge 126 glazen met nauwe hals of 121 pipetten – 210 l nuttig volume
- Ergonomisch beladen en uitladen – telescopische geleiders
- Flexibel – Niveauplaatsing op 4 verschillende posities
- Alles in beeld dankzij de volledig glazen deur
- Grote capaciteit – Behandeling van vaten tot 50 l

EAN: 8051160652501 / Materiaalnummer: 10959090 / Oud Materiaalnummer: 62611158ZER

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaand toestel, 1-deurs, glazen klapdeur
Verwarmingssoort	Elektro
Voor-/achterkant	Roestvast staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Smal model	•
Aantal spoelniveaus	3
Ergonomisch beladen en ontladen met telescopische geleiderails	•
Elektrische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor laboratoria	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals per belading [aantal]	126
Reageerbuizen per belading [aantal]	468
Laboratoriumflessen per belading [aantal]	84
Pipetten per belading [aantal]	121
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	700
Nuttig volume spoelruimte in l	210
Besturing	
Type besturing	MP.CON 3
Programmakeuze	Touch on glass
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Programma's [aantal]	18
Vrije programmaplaatsen [aantal]	20
Programma-uitvalbeveiliging	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	7,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,25
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	2,00
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	100-800
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	0,70
Afvoerpomp [DN]	22
Droogaggregaat	
Verwarmingssoort droogaggregaat	Elektro
Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur	150

PLW 6111 [DP WS BO SC CL H14 CS SV USB]

Laboratoriumspoeler met 3 spoelniveaus in SlimLine-design met dampcondensator, waterontharder, geleidingssensor en kamerverlichting.



EAN: 8051160652501 / Materiaalnummer: 10959090 /

Oud Materiaalnummer: 62611158ZER

Tijdstelling in stappen van 1 minuut	0-120
HEPA-filterklasse	H14
Filtergraad HEPA-filter (DIN EN 1822) in %	99,99
Elektrische verwarming in kW	4,00
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1870
Buitenmaat, nettobreedte in mm	650
Buitenmaat, nettodiepte in mm	687
Buitenmaat, brutohoogte in mm	2110
Buitenmaat, brutobreedte in mm	945
Buitenmaat, brutodiepte in mm	840
Spoelruimte, hoogte in mm	665
Spoelruimte, breedte in mm	540
Spoelruimte, diepte in mm	585
Inschuifhoogte boven vloer in mm	850
Nettogewicht in kg	251
Brutogewicht in kg	260
Maximale vloerbelasting in N/m ²	4000
Emissiewaarden	
Geluidsdrukniveau LpA tijdens reinigen en drogen volg. DIN EN ISO 11201	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,26
Programma's	
Thermische desinfectie	•
Behandeling laboratoriumglaswerk	•
Kunststof	•
Uitvoering	
2 geïntegreerde slangendoseerpompen voor vloeistoffen	•
Boiler voor het voorverwarmen van gedemineraliseerd water	•
Nevelcondensator	•
Controle van het doseervolume	•
Geleidbaarheidsmeting	•
Interface voor procesdocumentatie	•
Meervoudig filtersysteem	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
Geïntegreerde heteluchtdroging	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4401/316 l)	•
Sokkel	•
Kamerverlichting	•
Aansluitmogelijkheden	
Seriële interface RS 232	•
Usb-interface	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•
Machinerichtlijn 2006/42/EG	•