

WWW980 WPS Passion

W1 wasmachine voorlader:

De zuinige alleskunner voor de hoogste eisen.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- M Touch – eenvoudige besturing door tikken of vegen
- SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist uw kleding op
- Bespaar tot 65% aan energiekosten met een extra
- warmwateraansluiting



EAN: 4002516072638 / Materiaalnummer: 10995060 / Oud Materiaalnummer: 11WW9806B

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
Model	
Productnaam	W1 White Edition
Voorladers	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifugetoerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Aluminiumkleurig met chroomring
Uitvoering bedieningspaneel	5° schuin
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
Vlekkenoptie	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Stoomsysteem SteamCare	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Dagtijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
Wasassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
Beladingsweergave en doseeradvies	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	49
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	A

WWW980 WPS Passion

W1 wasmachine voorlader:

De zuinige alleskunner voor de hoogste eisen.



EAN: 4002516072638 / Materiaalnummer: 10995060 / Oud Materiaalnummer: 11WW9806B

Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	67
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,30
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,70
Warmwateraansluiting	•
EcoFeedback	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Sportschoenen	•
Dekbedden	•
Hoofdkussens	•
Donsdekens	•
Gordijnen	•
Katoen hygiëne	•
Oprissen (stomen)	•
Stomen	•
Machine reinigen	•
Katoen pijl	•
Nieuw textiel	•
Alleen spoelen	•
Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties wassen	
SingleWash	•
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Extra stil	•

WWW980 WPS Passion

W1 wasmachine voorlader:

De zuinige alleskunner voor de hoogste eisen.



EAN: 4002516072638 / Materiaalnummer: 10995060 / Oud Materiaalnummer: 11WW9806B

Gladstomen	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
AllergoWash	•
Kwaliteit	
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	98
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
3 capsules	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WWW980 WPS Passion

W1 wasmachine voorlader:

De zuinige alleskunner voor de hoogste eisen.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm