

A 612

Module

voor een optimale behandeling van laboratoriumglaswerk met een groot volume.



- Individueel uit te rusten met inspueters
- Geschikt voor laboratoriumflessen 2–10 l, rondkolven 2–6 l
- Geschikt voor erlenmeyers 2–5 l, maatkolven 2–5 l
- Te gebruiken in de wagen A 503

EAN: 4002516063353 / Materiaalnummer: 10999050 / Oud Materiaalnummer: 69661200D

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Productcategorisatie</b>                                 |                            |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •                          |
| <b>Accessoires bij het toestel</b>                          |                            |
| PLW 8615  | •                          |
| PLW 8616  | •                          |
| PLW 8617  | •                          |
| <b>Productcategorie</b>                                     |                            |
| Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals                | •                          |
| Module voor groot laboratoriumglaswerk                      | •                          |
| <b>Producteigenschappen</b>                                 |                            |
| Materiaal   | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur   | Roestvast staal, Zwart     |
| <b>Toepassingsgebied</b>                                    |                            |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk                        | •                          |
| <b>Capaciteit</b>   |                            |
| Groot laboratoriumglaswerk [aantal]                         | 4                          |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                                |                            |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                               | 221                        |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                              | 253                        |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                               | 608                        |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                               | 245                        |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                              | 270                        |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                               | 635                        |
| Nettogewicht in kg  | 3,60                       |
| Brutogewicht in kg  | 4,40                       |