

PTD 701

Vaatwassers met tank-spoelsysteem  
slechts 46 cm breed - de glasspecialist.



- Economisch en efficiënt – slechts 1.80 l waterverbruik\* per spoelcyclus
- Max. reinigingscapaciteit\*\* : 1535 glazen per uur
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eenvoudige en flexibele bediening – full touchscreen
- Onderbouwbaar – perfect voor onder een bar

\* De opgegeven waarde verwijst naar het ECO-programma. Het waterverbruik is afhankelijk van het geselecteerde programma.

\*\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516104155 / Materiaalnummer: 11096810 / Oud Materiaalnummer: 61070101D

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaande vaatwasser, geschikt voor onderbouw
Smal model van slechts 46 cm	•
Serie	Professional
Spoelsysteem	Tank Frontloaders
Aantal spoelniveaus	1
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Kunststof
Volume reservoir in l	9,5
Toepassing	
Geschikt voor restaurants/cafés	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	200
Kortste programmaduur in s.	47
Maximale naspoeltemperatuur in °C	90
Reinigingscapaciteit glazen per uur	1535
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	77
Levensduur in reinigingscycli	250000
Besturing	
Type besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Full Touch-display
Automatisch aan-/uitschakelen gebruiksklaar	•
Programma's [aantal]	4
Weergave programmaverloop in kleur	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Verwarmingsvermogen reservoir in kW	1,80
Verwarmingsvermogen boiler in kW	4,90
Totale aansluitwaarde in kW	7,90
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,50
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	5,00
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	6,00
Zekering in A	10

PTD 701

Vaatwassers met tank-spoelsysteem  
slechts 46 cm breed - de glasspecialist.



EAN: 4002516104155 / Materiaalnummer: 11096810 / Oud Materiaalnummer: 61070101D

<b>Mogelijke spanningsvariant 3</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Zekering in A	25
<b>Mogelijke spanningsvariant 4</b>	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	2,60
Zekering in A	13
<b>Mogelijke spanningsvariant 5</b>	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,20
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 6</b>	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	4,20
Zekering in A	20
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud of warm water [aantal]	1
Maximum geleidbaarheid van het toevoerwater in $\mu\text{S}/\text{cm}$	1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Vereiste waterdruk in bar	1,00-6,00
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	60
Drukverhogingspomp	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	0,53
Waterverbruik per spoelgang in l	1,80
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	725
Buitenmaat, breedte in mm	460
Buitenmaat, diepte in mm	617
Buitenmaat, brutohoogte in mm	775
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	667
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	309
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	402
Bruikbare spoelruimte, diepte in mm	459
Inschuihoogte boven vloer in mm	328
Nettogewicht [kg]	59
Brutogewicht in kg	68
Maximale vloerbelasting in $\text{N}/\text{m}^2$	680
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsdrukkniveau op de werkplek (LpA)	55 dB(A) re 20 $\mu\text{Pa}$
<b>Programma's</b>	
Programma voor lichte verontreinigingen	•
Programma voor normale verontreinigingen	•
Programma voor sterke verontreinigingen	•
Extra programma-opties	•
Specifiek voor spoelgoed	•
Zelfreiniging	•

PTD 701

Vaatwassers met tank-spoelsysteem  
slechts 46 cm breed - de glasspecialist.



EAN: 4002516104155 / Materiaalnummer: 11096810 / Oud Materiaalnummer: 61070101D

Ontkalken	•
<b>Rekuitvoering</b>	
Zonder rekuitvoering	•
<b>Uitvoering</b>	
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare wasmiddelen	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Controle van alle sproeiarmen	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstijd	•
Temperatuurweergave voor reservoir en boiler	•
Hygiënische spoelruimte reservoir	•
Innovatieve sproeiarmen	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX3	•
DIN EN 17735	•
SEV	•
UKCA	•