

PTD 701

Vaatwassers met tank-spoelsysteem  
slechts 46 cm breed - de glasspecialist.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 1532 glazen per uur
- Eenvoudige en flexibele bediening – full touchscreen
- Economisch en efficiënt – slechts 1.80 l waterverbruik\*\* per spoelcyclus
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Onderbouwbaar – perfect voor onder een bar

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

\*\* De opgegeven waarde verwijst naar het ECO-programma. Het waterverbruik is afhankelijk van het geselecteerde programma.

EAN: 4002516104056 / Materiaalnummer: 11097150 / Oud Materiaalnummer: 61070101N

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaande vaatwasser, geschikt voor onderbouw
Smal model van slechts 46 cm	•
Serie	Professional
Spoelsysteem	Tank Frontloaders
Aantal spoelniveaus	1
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Kunststof
Volume reservoir in l	9,5
Toepassing	
Geschikt voor restaurants/cafés	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	200
Kortste programmaduur in s.	47
Maximale naspoeltemperatuur in °C	90
Reinigingscapaciteit glazen per uur	1532
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	77
Levensduur in reinigingscycli	250000
Besturing	
Type besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Full Touch-display
Automatisch aan-/uitschakelen gebruiksklaar	•
Programma's [aantal]	4
Weergave programmaverloop in kleur	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	0,00
Verwarmingsvermogen reservoir in kW	1,80
Verwarmingsvermogen boiler in kW	4,90
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,50
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Zekering in A	25
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	6,00

PTD 701

Vaatwassers met tank-spoelsysteem  
slechts 46 cm breed - de glasspecialist.



EAN: 4002516104056 / Materiaalnummer: 11097150 / Oud Materiaalnummer: 61070101N

Zekering in A	10
<b>Mogelijke spanningsvariant 3</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	7,90
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud of warm water [aantal]	1
Maximum geleidbaarheid van het toevoerwater in $\mu\text{S}/\text{cm}$	1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Vereiste waterdruk in bar	1,00-6,00
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	60
Maximale waterhardheid in mmol/l	0,54
Waterverbruik per spoelgang in l	1,80
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	725
Buitenmaat, breedte in mm	460
Buitenmaat, diepte in mm	617
Buitenmaat, brutohoogte in mm	775
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	667
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	309
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	402
Bruikbare spoelruimte, diepte in mm	459
Inschuifhoogte boven vloer in mm	328
Nettogewicht [kg]	59
Brutogewicht in kg	68
Maximale vloerbelasting in $\text{N}/\text{m}^2$	680
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsdrukkniveau op de werkplek (LpA)	55 dB(A) re 20 $\mu\text{Pa}$
<b>Programma's</b>	
Programma voor lichte verontreinigingen	•
Programma voor normale verontreinigingen	•
Programma voor sterke verontreinigingen	•
Extra programma-opties	•
Specifiek voor spoelgoed	•
Zelfreiniging	•
Ontkalken	•
<b>Rekuitvoering</b>	
Zonder rekuitvoering	•
<b>Uitvoering</b>	
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare wasmiddelen	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Controle van alle sproeiarmen	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstijd	•
Temperatuurweergave voor reservoir en boiler	•
Hygiënische spoelruimte reservoir	•
Innovatieve sproeiarmen	•
Veel accessoires (naar keuze)	•

PTD 701

Vaatwassers met tank-spoelsysteem  
slechts 46 cm breed - de glasspecialist.