

H 7240 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven

in perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.



- Display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor S
- Eenvoudige reiniging – oven met PerfectClean en lijnen structuur
- Meer gelijkmatige en snellere resultaten: Quick & Gentle
- Toestel met wifi: Miele@home
- Met één druk op de toets: Quick-microgolfoven en Popcorn-functie

EAN: 4002516117506 / Materiaalnummer: 11099530 /
Oud Materiaalnummer: 22724036EU1

Model en design	
Inbouwoven met microgolfoven	•
VitroLine	•
Kleur toestel	Grafietgrijs
Voordelen	
Quick & Gentle	•
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Microgolfoven	•
Microgolfoven met braadautomaat	•
Microgolfoven met grill	•
Microgolfoven met Hetelucht plus	•
Microgolfoven met circulatiegrill	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcornfunctie	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Voorstel microgolfovenvermogen	•
Quick-microgolfoven	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20

H 7240 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven

in perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.



EAN: 4002516117506 / Materiaalnummer: 11099530 /
Oud Materiaalnummer: 22724036EU1

Onderhoudscomfort

Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur en PerfectClean

•

Neerklapbaar grillelement

•

CleanGlass-deur

•

Veiligheid

Koelsysteem met koel front

•

Veiligheidsuitschakeling

•

Vergrendeling

•

Technische gegevens

Oveninhoud in l 43

Aantal niveaus 3

Aantal niveaus ovenruimte 1 3

Aantal niveaus ovenruimte 2 3

Ovenverlichting 1 led-spot

Temperaturen in °C 30-250

Min. temperaturen in °C 30

Max. temperaturen in °C 250

Elektronisch gestuurd microgolfovenvermogen

•

Vermogensstanden microgolfoven in W

Min. nisbreedte in mm 560

Max. nisbreedte in mm 568

Nishoogte min. in mm 450

Nishoogte max. in mm 452

Nisdiepte in mm 550

Toestelbreedte in mm 595

Toestelhoogte in mm 456

Toesteldiepte in mm 568

Gewicht in kg 36,0

Totale aansluitwaarde in kW 2,70

Spanning in V 220-240

Frequentie in Hz 50

Zekering in A 16

Aantal fasen 1

Aansluitkabel met netstekker

•

Lengte van de aansluitkabel in m 2,00

Verlichting vervangen Klantendienst

Bijbehorende accessoires

Bak- en braadrooster met PerfectClean

1

Glazen schaal

1

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7240 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven


in perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.




H7x40BM/BMX, installation drawings




H7x40BM/BMX, installation drawings




H7x4xBM, installation drawings




H7x40BM/BMX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x40BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings