

H 7244 B

Compacte oven

in perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.



- Display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor S
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering
- Bijzonder luchtig deeg en mooi gebruikte korsten – Professional
- Toestel met wifi: Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automat. programma's



EAN: 4002516117612 / Materiaalnummer: 11099590 /
Oud Materiaalnummer: 22724434EU1

Algemene informatie	
Typeaanduiding	H 7244 B
Materiaalnummer fabrikant	11099590
EAN-nummer	4002516117612
Marketingklasse	Gold
Model en design	
VitroLine	•
Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Grafietgrijs
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Braadautomaat	•
Hetelucht plus	•
Profi-functie met Hetelucht Plus	•
Intensief bakken	•
Profi-functie	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Eco-hetelucht	•
Automatische programma's	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0

H 7244 B

Compacte oven

in perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.



EAN: 4002516117612 / Materiaalnummer: 11099590 /
Oud Materiaalnummer: 22724434EU1

Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20

Onderhoudscomfort

Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•

Stoomtechn./watertoevoer

Stoomopwekker vermogen in kW	1,10
Waterreservoir inhoud in l	0,3
Zuigbuis voor het opzuigen van water	•

Veiligheid

Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•

Technische gegevens

Oveninhoud in l	49
Aantal niveaus	3
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Type stekker	Stekker met aarde
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450
Nishoogte max. in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 456 x 568
Gewicht in kg	35,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,20
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Klant

Bijbehorende accessoires

Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip HFC 70-C (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

H 7244 B

Compacte oven

in perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.



EAN: 4002516117612 / Materiaalnummer: 11099590 /

Oud Materiaalnummer: 22724434EU1

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
???, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, portugês, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


H 7244 B

Compacte oven


in perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing




H2840B, H7244B, H7440B, installation drawings



Installation H7000 M, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 M build-under, installation drawings