

H 7244 B

Compacte oven

in perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.



- Display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor S
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Toestel met wifi: Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automat. programma's



EAN: 4002516117612 / Materiaalnummer: 11099590 /  
Oud Materiaalnummer: 22724434EU1

<b>Model en design</b>	
Inbouwoven	•
Kleur	Grafietgrijs
VitroLine	•
<b>Voordelen</b>	
Snel opwarmen	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Profi-functie	•
Profi-functie met Hetelucht Plus	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Neerklapbaar grillelement	•

H 7244 B

Compacte oven

in perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.



EAN: 4002516117612 / Materiaalnummer: 11099590 /

Oud Materiaalnummer: 22724434EU1

CleanGlass-deur

•

#### Stoomtechn./watertoevoer

Zuigbuis voor het opzuigen van water

•

#### Veiligheid

Koelsysteem met koel front

•

Veiligheidsuitschakeling

•

Vergrendeling

•

#### Technische gegevens

Oveninhoud in l

49

Aantal niveaus

3

Aantal niveaus ovenruimte 1

3

Aantal niveaus ovenruimte 2

3

Genummerde niveaus

•

Ovenverlichting

1 halogeen spot

Temperaturen in °C

30-300

Min. temperaturen in °C

30

Max. temperaturen in °C

300

Min. nisbreedte in mm

560

Max. nisbreedte in mm

568

Nishoogte min. in mm

450

Nishoogte max. in mm

452

Nisdiepte in mm

550

Afmetingen (b x h x d) in mm

595 x 456 x 568

Toestelbreedte in mm

595

Toestelhoogte in mm

456

Toesteldiepte in mm

568

Gewicht in kg

35,0

Totale aansluitwaarde in kW

3,20

Spanning in V

220-240

Frequentie in Hz

50

Zekering in A

16

Aantal fasen

1

Aansluitkabel met netstekker

•

Lengte van de aansluitkabel in m

1,50

Verlichting vervangen

Klant

#### Bijbehorende accessoires

Bakplaat met PerfectClean HBB 71

1

Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71

1

Braadrooster met PerfectClean

1

FlexiClip HFC 70-C (paar)

1

Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)

1

Ontkalkingstabletten

2

H 7244 B

Compacte oven

in perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.



EAN: 4002516117612 / Materiaalnummer: 11099590 /  
Oud Materiaalnummer: 22724434EU1

#### Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

H 7244 B  
 Compact oven  
 in perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing




H2840B, H7244B, H7440B, installation drawings



Installation H7000 M, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 M build-under, installation drawings