

H 7264 BP

Oven

in perfect te combineren design met display met tekst, netwerk en pyrolyse.



- Display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor S
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreiniging
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Toestel met wifi: Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automat. programma's



EAN: 4002516117636 / Materiaalnummer: 11099660 /  
Oud Materiaalnummer: 22726435EU1

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Grafietgrijs
VitroLine	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Profi-functie	•
Profi-functie met Hetelucht Plus	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•

H 7264 BP

Oven

in perfect te combineren design met display met tekst, netwerk en pyrolyse.



EAN: 4002516117636 / Materiaalnummer: 11099660 /

Oud Materiaalnummer: 22726435EU1

CleanGlass-deur

•

#### Stoomtechn./watertoevoer

Zuigbuis voor het opzuigen van water

•

#### Veiligheid

Koelsysteem met koel front

•

Veiligheidsuitschakeling

•

Vergrendeling

•

Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma

•

#### Technische gegevens

Oveninhoud in l

76

Aantal niveaus

5

Aantal niveaus ovenruimte 1

5

Aantal niveaus ovenruimte 2

5

Genummerde niveaus

•

Ovenverlichting

1 halogeen spot

Temperaturen in °C

30-300

Min. temperaturen in °C

30

Max. temperaturen in °C

300

Min. nisbreedte in mm

560

Max. nisbreedte in mm

568

Nishoogte min. in mm

590

Nishoogte max. in mm

595

Nisdiepte in mm

550

Afmetingen (b x h x d) in mm

595 x 596 x 568

Toestelbreedte in mm

595

Toestelhoogte in mm

596

Toesteldiepte in mm

568

Gewicht in kg

47,0

Totale aansluitwaarde in kW

3,60

Spanning in V

220-240

Frequentie in Hz

50

Zekering in A

16

Aantal fasen

1

Aansluitkabel met netstekker

•

Lengte van de aansluitkabel in m

1,50

Verlichting vervangen

Klant

#### Bijbehorende accessoires

Bakplaat met PerfectClean HBB 71

1

Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71

1

Braadrooster met PerfectClean

1

FlexiClip HFC 70-C (paar)

1

Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)

1

Ontkalkingstabletten

2

H 7264 BP

Oven

in perfect te combineren design met display met tekst, netwerk en pyrolyse.



EAN: 4002516117636 / Materiaalnummer: 11099660 /  
Oud Materiaalnummer: 22726435EU1

#### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,  
,

## H 7264 BP

### Oven

in perfect te combineren design met display met tekst, netwerk en pyrolyse.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings