

H 7440 B

Compacte oven

in perfect te combineren design met led-verlichting en PerfectClean.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen: TasteControl
- Toestel met wifi: Miele@home



EAN: 4002516117643 / Materiaalnummer: 11099740 /
Oud Materiaalnummer: 22744034EU1

| Model en design | |
|---|--------------|
| Inbouwoven | • |
| Kleur | Grafietgrijs |
| VitroLine | • |
| Voordelen | |
| TasteControl | • |
| Snel opwarmen | • |
| Voorverwarmen | • |
| Warmhouden | • |
| Crisp-functie | • |
| Ovenfuncties | |
| Ontdooien | • |
| Automatische programma's | • |
| Landspecifieke automatische programma's | • |
| Braadautomaat | • |
| Eco-hetelucht | • |
| Grillfuncties | • |
| Grill | • |
| Hetelucht plus | • |
| Intensief bakken | • |
| Profi-functie | • |
| Profi-functie met Hetelucht Plus | • |
| Profi-functie met boven-/onderwarmte | • |
| Profi-functie met intensief bakken | • |
| Profi-functie met braadautomaat | • |
| Boven-/onderwarmte | • |
| Onderwarmte | • |
| Circulatiegrill | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Stoomstoten op tijd programmeerbaar | • |
| Dagtijdweergave | • |
| Tijdsynchronisatie | • |
| Datumweergave | • |
| Kookwekker | • |
| Programmering begin bereidingstijd | • |
| Programmering einde bereidingstijd | • |
| Programmering bereidingstijd | • |
| Weergave werkelijke temperatuur | • |
| Weergave ingestelde temperatuur | • |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | • |
| Voorgeprogrammeerde temperaturen | • |
| Eigen programma's | • |
| Individuele instellingen | • |

H 7440 B

Compacte oven

in perfect te combineren design met led-verlichting en PerfectClean.



EAN: 4002516117643 / Materiaalnummer: 11099740 /
Oud Materiaalnummer: 22744034EU1

| Efficiëntie en duurzaamheid | |
|---|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) | A++ |
| Automatische restwarmtebenutting | • |
| Stroomverbruik in de uitstand in W | 0,5 |
| Stroomverbruik in de stand-bymodus in W | 1,0 |
| Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2,0 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. | 20 |
| Onderhoudscomfort | |
| Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand | • |
| Neerklapbaar grillelement | • |
| CleanGlass-deur | • |
| Stoomtechn./watertoevoer | |
| Zuigbuis voor het opzuigen van water | • |
| Veiligheid | |
| Koelsysteem met koel front | • |
| Veiligheidsuitschakeling | • |
| Vergrendeling | • |
| Toetsenvergrendeling | • |
| Technische gegevens | |
| Oveninhoud in l | 49 |
| Aantal niveaus | 3 |
| Aantal niveaus ovenruimte 1 | 3 |
| Aantal niveaus ovenruimte 2 | 3 |
| Genummerde niveaus | • |
| Ovenverlichting | 1 led-spot |
| Temperaturen in °C | 30–300 |
| Min. temperaturen in °C | 30 |
| Max. temperaturen in °C | 300 |
| Min. nisbreedte in mm | 560 |
| Max. nisbreedte in mm | 568 |
| Nishoogte min. in mm | 450 |
| Nishoogte max. in mm | 452 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| Afmetingen (b x h x d) in mm | 595 x 456 x 568 |
| Toestelbreedte in mm | 595 |
| Toestelhoogte in mm | 456 |
| Toesteldiepte in mm | 568 |
| Gewicht in kg | 35,0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,20 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Zekering in A | 16 |
| Aantal fasen | 1 |
| Aansluitkabel met netstekker | • |
| Lengte van de aansluitkabel in m | 1,50 |
| Verlichting vervangen | Klantendienst |
| Bijbehorende accessoires | |
| Bakplaat met PerfectClean HBB 71 | 1 |

H 7440 B

Compacte oven

in perfect te combineren design met led-verlichting en PerfectClean.



EAN: 4002516117643 / Materiaalnummer: 11099740 /

Oud Materiaalnummer: 22744034EU1

| | |
|---|---|
| Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Braadrooster met PerfectClean | 1 |
| FlexiClip met PerfectClean HFC 71 | 1 |
| Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar) | 1 |
| Ontkalkingstabletten | 2 |

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7440 B
 Compact oven
 in perfect te combineren design met led-verlichting en PerfectClean.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing




H2840B, H7244B, H7440B, installation drawings



Installation H7000 M, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 M build-under, installation drawings