

## H 7440 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven

in perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Eenvoudige reiniging – oven met PerfectClean en lijnen structuur
- Meer gelijkmatige en snellere resultaten: Quick & Gentle
- Toestel met wifi: Miele@home
- Met één druk op de toets: Quick-microgolfoven en Popcorn-functie

EAN: 4002516117711 / Materiaalnummer: 11099790 /  
Oud Materiaalnummer: 22744036EU1

<b>Model en design</b>	
Inbouwoven met microgolfoven	•
VitroLine	•
Kleur toestel	Grafietgrijs
<b>Voordelen</b>	
Quick & Gentle	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Warmhouden	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Microgolfoven	•
Microgolfoven met braadautomaat	•
Microgolfoven met grill	•
Microgolfoven met Hetelucht plus	•
Microgolfoven met circulatiegrill	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassingen	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcornfunctie	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Vorgeprogrammeerde temperaturen	•
Voorstel microgolfovenvermogen	•
Quick-microgolfoven	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Automatische restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5

## H 7440 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven

in perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.



EAN: 4002516117711 / Materiaalnummer: 11099790 /  
Oud Materiaalnummer: 22744036EU1

Stroomverbruik in de stand-by-modus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur en PerfectClean	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Toetsenvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Oveninhoud in l	43
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30-250
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	250
Elektronisch gestuurd microgolfovenvermogen	•
Vermogensstanden microgolfoven in W	
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450
Nishoogte max. in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	456
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	36,0
Totale aansluitwaarde in kW	2,70
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	2,00
Verlichting vervangen	Klantendienst
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
Glazen schaal	1
<b>Beschikbare displaytalen</b>	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7440 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven  
in perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.


## H 7440 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven

in perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.




H7x40BM/BMX, installation drawings




H7x40BM/BMX, installation drawings




H7x4xBM, installation drawings




H7x40BM/BMX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x40BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings