

H 7464 BP

Oven

in perfect te combineren design met spijzethermometer en led-verlichting.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Nauwelijks nog schoonmaken:pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen: TasteControl
- Toestel met wifi: Miele@home

A+

EAN: 4002516117780 / Materiaalnummer: 11099870 / Oud Materiaalnummer: 22746425EU1

Model	
Kleur toestel	Obsidiaanzwart
Model en design	
Inbouwoven	•
VitroLine	•
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Spijzethermometer	met snoer
Warmhouden	•
Crisp-functie	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Profi-functie	•
Profi-functie met Hetelucht Plus	•
Profi-functie met boven-/onderwarmte	•
Profi-functie met intensief bakken	•
Profi-functie met braadautomaat	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Stoomstoten op tijd programmeerbaar	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Vorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•

H 7464 BP

Oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en led-verlichting.



EAN: 4002516117780 / Materiaalnummer: 11099870 /
Oud Materiaalnummer: 22746425EU1

Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Automatische restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Bakplaat met PerfectClean	1

H 7464 BP

Oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en led-verlichting.



EAN: 4002516117780 / Materiaalnummer: 11099870 /

Oud Materiaalnummer: 22746425EU1

Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster PyroFit	1
FlexiClip-geleiders PyroFit (paar)	1
Spijzenthermometer met snoer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugûês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7464 BP

Oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en led-verlichting.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7464 BP

Oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en led-verlichting.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings