

H 7840 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven

in perfect te combineren design met automat. programma's en spijzenthermometer.



- Grote touchdisplay met benaderingssensor: M Touch + MotionReact
- Eenvoudige reiniging – oven met PerfectClean en lijnen structuur
- Meer gelijkmatige en snellere resultaten: Quick & Gentle
- Toestel met wifi: Miele@home
- Met één druk op de toets: Quick-microgolfoven en Popcorn-functie

EAN: 4002516117889 / Materiaalnummer: 11101560 /
Oud Materiaalnummer: 22784026EU1

Model en design	
Inbouwoven met microgolfoven	•
VitroLine	•
Kleur toestel	Obsidiaanzwart
Voordelen	
Quick & Gentle	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Spijzenthermometer	met snoer
Warmhouden	•
Crispfunctie	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Slow cooking	•
Microgolfoven	•
Microgolfoven met braadautomaat	•
Microgolfoven met grill	•
Microgolfoven met Hetelucht plus	•
Microgolfoven met circulatiegrill	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
Naderingssensor MotionReact	•
MotionReact: licht op bij het naderen	•
MotionReact: display aan bij het naderen	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij het naderen	•
MotionReact: detectie van voorzijdes van meubelen	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Popcornfunctie	•
Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•

H 7840 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven

in perfect te combineren design met automat. programma's en spijzenthermometer.



EAN: 4002516117889 / Materiaalnummer: 11101560 /

Oud Materiaalnummer: 22784026EU1

Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Voorstel microgolfovenvermogen	•
Quick-microgolfoven	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Automatische restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur en PerfectClean	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	43
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30-250
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	250
Elektronisch gestuurd microgolfovenvermogen	•
Vermogensstanden microgolfoven in W	
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450
Nishoogte max. in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	456
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	38,0

H 7840 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven

in perfect te combineren design met automat. programma's en spijzenthermometer.



EAN: 4002516117889 / Materiaalnummer: 11101560 /

Oud Materiaalnummer: 22784026EU1

Totale aansluitwaarde in kW	3,20
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	2,00
Verlichting vervangen	Klantendienst

Bijbehorende accessoires

Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
Glazen schaal	2


Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7840 BM


Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven
in perfect te combineren design met automat. programma's en spijzenthermometer.




H7x40BM/BMX, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings