

H 7840 BPX

Greeploze compacte oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight.



- Grote touchdisplay met benaderingssensor: M Touch + MotionReact
- Altijd en overal zicht op het gerecht – camera in de ovenruimte
- Reiniging met minimale inspanning – uitrusting voor pyrolyse-functie& PyroFit
- Bijzonder luchtig deeg en mooi gebruikte korsten – Professional
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen: TasteControl



EAN: 4002516117919 / Materiaalnummer: 11101600 / Oud Materiaalnummer: 22784075EU1

Algemene informatie	
Typeaanduiding	H 7840 BPX
Materiaalnummer fabrikant	11101600
EAN-nummer	4002516117919
Model en design	
ArtLine	•
Greeploos	•
Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Grafiëtgrijs
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Spijzenthermometer	snoerloos
Warmhouden	•
Crisp-functie	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Braadautomaat	•
Kleine grill	•
Profi-functie met braadautomaat	•
Hetelucht plus	•
Profi-functie met Hetelucht Plus	•
Intensief bakken	•
Profi-functie met intensief bakken	•
Profi-functie	•
Profi-functie met boven-/onderwarmte	•
Slow cooking	•
Boven-/onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassingen	•
Grill	•
Eco-hetelucht	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
Camera in de ovenruimte	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Stoomstoten op tijd programmeerbaar	•

H 7840 BPX

Greeploze compacte oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight.




EAN: 4002516117919 / Materiaalnummer: 11101600 /
Oud Materiaalnummer: 22784075EU1

Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
Automatische restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
Stoomopwekker vermogen in kW	1,10
Waterreservoir inhoud in l	0,3
Zuigbuis voor het opzuigen van water	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	49
Aantal niveaus	3
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	BrilliantLight
Type stekker	Stekker met aarde
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450


H 7840 BPX

Greeploze compacte oven


in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings