

H 2860 BP

Oven

met timer, XL-ovenruimte en pyrolyse-zelfreiniging tegen voordelige instapprijs.



- 7-segmentdisplay met verzinkbare knop: EasyControl
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreiniging
- Veel ruimte en flexibiliteit: oveninhoud van 76 l op 5 niveaus
- Beschermt tegen verbrandingen – koele voorkant



EAN: 4002516170136 / Materiaalnummer: 11110380 /

Oud Materiaalnummer: 22286045B

Model en design	
PureLine	•
Verzinkbare knoppen	•
Model en design	
Inbouwoven	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
Hetelucht plus	•
Boven-/onderwarmte	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Onderwarmte	•
Eco-hetelucht	•
Design	
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
Bedieningsgemak	
Display	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•
Pyrolytische zelfreiniging	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5

H 2860 BP

Oven

met timer, XL-ovenruimte en pyrolyse-zelfreiniging tegen voordelige instapprijs.



EAN: 4002516170136 / Materiaalnummer: 11110380 /


Oud Materiaalnummer: 22286045B

Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30–280
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	280
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Klant
Bijbehorende accessoires	
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster	1
FlexiClip HFC 70-C (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1


H 2860 BP

Oven


met timer, XL-ovenruimte en pyrolyse-zelfreiniging tegen voordelige instapprijs.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 2860 BP

Oven

met timer, XL-ovenruimte en pyrolyse-zelfreiniging tegen voordelige instapprijs.



Installation Kombi BM XL, installation drawings