

H 2890 B

90 cm brede oven

perfect te combineren design met timer en PerfectClean.



- 7-segmentdisplay met verzinkbare knop: EasyControl
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering
- Veel ruimte en flexibiliteit – oveninhoud van 90 l op 3 niveaus
- Snelle verwarming en gelijkmatige warmteverdeling – TwinPower
- Beschermt tegen verbrandingen – koele voorkant

A

EAN: 4002516225614 / Materiaalnummer: 11110390 / Oud Materiaalnummer: 22289044B

Model en design	
Inbouwoven	•
PureLine	•
Kleur toestel	Roestvrij staal met CleanSteel
Verzinkbare knoppen	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Eco-hetelucht	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Display	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	90
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	2 halogeenspots
TwinPower-heteluchtventilator	•
Temperaturen in °C	50–270
Min. temperaturen in °C	50
Max. temperaturen in °C	270
Min. nisbreedte in mm	860
Max. nisbreedte in mm	860
Nishoogte min. in mm	517

H 2890 B

90 cm brede oven


perfect te combineren design met timer en PerfectClean.




EAN: 4002516225614 / Materiaalnummer: 11110390 / Oud Materiaalnummer: 22289044B

Nishoogte max. in mm	517
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	895
Toestelhoogte in mm	478
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	64,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,70
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70
Verlichting vervangen	Klant
Bijbehorende accessoires	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1


H 2890 B
 90 cm brede oven
 perfect te combineren design met timer en PerfectClean.




H2890B, installation drawings




H2890B, H7890BP, installation drawings




H2890B, H7890BP, installation drawings



H2890B, H7890BP, installation drawings



H2890B, installation drawings



H2890B, installation drawings