

H 7140 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven
in aantrekkelijk roestvrijstalen design met autom. en combinatieprogramma's.



- Display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor S
- Eenvoudige reiniging – oven met PerfectClean en lijnen structuur
- Meer gelijkmatige en snellere resultaten: Quick & Gentle
- Toestel met wifi: Miele@home
- Met één druk op de toets: Quick-microgolfoven en Popcorn-functie

EAN: 4002516169222 / Materiaalnummer: 11110400 / Oud Materiaalnummer: 22714046B

Model	
Kleur toestel	Roestvrij staal met CleanSteel
Model en design	
Inbouwoven met microgolfoven	•
ContourLine	•
Voordelen	
Quick & Gentle	•
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Microgolfoven	•
Microgolfoven met braadautomaat	•
Microgolfoven met grill	•
Microgolfoven met Hetelucht plus	•
Microgolfoven met circulatiegrill	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcornfunctie	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Voorstel microgolfovenvermogen	•
Quick-microgolfoven	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20

H 7140 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven
in aantrekkelijk roestvrijstalen design met autom. en combinatieprogramma's.



EAN: 4002516169222 / Materiaalnummer: 11110400 / Oud Materiaalnummer: 22714046B


Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur en PerfectClean	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	43
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30-250
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	250
Elektronisch gestuurd microgolfovenvermogen	•
Vermogensstanden microgolfoven in W	
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450
Nishoogte max. in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	456
Toesteldiepte in mm	569
Gewicht in kg	36,0
Totale aansluitwaarde in kW	2,70
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	2,00
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Braadrooster met PerfectClean	1
Glazen schaal	1
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,

H 7140 BM


Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven
in aantrekkelijk roestvrijstalen design met autom. en combinatieprogramma's.

H 7140 BM


Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven
in aantrekkelijk roestvrijstalen design met autom. en combinatieprogramma's.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x8/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings