

H 7460 B

Oven

in perfect te combineren design met led-verlichting en PerfectClean.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen: TasteControl
- Toestel met wifi: Miele@home



EAN: 4002516118183 / Materiaalnummer: 11110630 /  
Oud Materiaalnummer: 22746024EU1

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Obsidiaanzwart
PureLine	•
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Warmhouden	•
Crisp-functie	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Profi-functie	•
Profi-functie met Hetelucht Plus	•
Profi-functie met boven-/onderwarmte	•
Profi-functie met intensief bakken	•
Profi-functie met braadautomaat	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Stoomstoten op tijd programmeerbaar	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+

H 7460 B

Oven

in perfect te combineren design met led-verlichting en PerfectClean.



EAN: 4002516118183 / Materiaalnummer: 11110630 /  
Oud Materiaalnummer: 22746024EU1

Automatische restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
<b>Stoomtechn./watertoevoer</b>	
Zuigbuis voor het opzuigen van water	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Toetsenvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 568
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klantendienst
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Bakplaat met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Braadrooster met PerfectClean	1

H 7460 B

Oven

in perfect te combineren design met led-verlichting en PerfectClean.



EAN: 4002516118183 / Materiaalnummer: 11110630 /

Oud Materiaalnummer: 22746024EU1

FlexiClip met PerfectClean HFC 71	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

#### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7460 B

### Oven


in perfect te combineren design met led-verlichting en PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7460 B

Oven

in perfect te combineren design met led-verlichting en PerfectClean.



Installation Kombi BM XL, installation drawings