

## H 7840 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven

in perfect te combineren design met automat. programma's en spijzenthermometer.



- Grote touchdisplay met benaderingssensor: M Touch + MotionReact
- Eenvoudige reiniging – oven met PerfectClean en lijnen structuur
- Meer gelijkmatige en snellere resultaten: Quick & Gentle
- Toestel met wifi: Miele@home
- Met één druk op de toets: Quick-microgolfoven en Popcorn-functie

EAN: 4002516169451 / Materiaalnummer: 11110730 / Oud Materiaalnummer: 22784046B

Model	
Kleur toestel	Roestvrij staal met CleanSteel
Model en design	
Inbouwoven met microgolfoven	•
PureLine	•
Voordelen	
Quick & Gentle	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Spijzenthermometer	met snoer
Warmhouden	•
Crisp-functie	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Slow cooking	•
Microgolfoven	•
Microgolfoven met braadautomaat	•
Microgolfoven met grill	•
Microgolfoven met Hetelucht plus	•
Microgolfoven met circulatiegrill	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
Naderingssensor MotionReact	•
MotionReact: licht op bij het naderen	•
MotionReact: display aan bij het naderen	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij het naderen	•
MotionReact: detectie van voorzides van meubelen	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Popcornfunctie	•
Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•

## H 7840 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven

in perfect te combineren design met automat. programma's en spijzenthermometer.



EAN: 4002516169451 / Materiaalnummer: 11110730 / Oud Materiaalnummer: 22784046B

Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Vorgeprogrammeerde temperaturen	•
Voorstel microgolfovenvermogen	•
Quick-microgolfoven	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Automatische restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur en PerfectClean	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Toetsenvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Oveninhoud in l	43
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30-250
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	250
Elektronisch gestuurd microgolfovenvermogen	•
Vermogensstanden microgolfoven in W	
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450
Nishoogte max. in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595

## H 7840 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven

in perfect te combineren design met automat. programma's en spijzenthermometer.



EAN: 4002516169451 / Materiaalnummer: 11110730 / Oud Materiaalnummer: 22784046B

Toestelhoogte in mm	456
Toesteldiepte in mm	569
Gewicht in kg	38,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,20
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	2,00
Verlichting vervangen	Klantendienst
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Braadrooster met PerfectClean	1
Spijzenthermometer met snoer	1
Glazen schaal	2
<b>Beschikbare displaytalen</b>	

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , , ,

## H 7840 BM

Compacte oven met geïntegreerde microgolfoven


in perfect te combineren design met automat. programma's en spijzenthermometer.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings