

H 7890 BP

90 cm brede oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight.



- Grote touchdisplay met benaderingssensor: M Touch + MotionReact
- Altijd en overal zicht op het gerecht – camera in de ovenruimte
- Nauwelijks nog schoonmaken: pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Snelle verwarming en gelijkmatige warmteverdeling – TwinPower

A

EAN: 4002516230212 / Materiaalnummer: 11110750 / Oud Materiaalnummer: 22789045B

| Model en design | |
|---|--------------------------------|
| Inbouwoven | • |
| PureLine | • |
| Kleur toestel | Roestvrij staal met CleanSteel |
| Voordelen | |
| Snel opwarmen | • |
| Voorverwarmen | • |
| Spijzenthermometer | snoerloos |
| Warmhouden | • |
| Crispfunctie | • |
| Draaigrillmotor | • |
| Ovenfuncties | |
| Ontdooien | • |
| Automatische programma's | • |
| Landspecifieke automatische programma's | • |
| Braadautomaat | • |
| Eco-hetelucht | • |
| Grillfuncties | • |
| Grill | • |
| Kleine grill | • |
| Hetelucht plus | • |
| Intensief bakken | • |
| Profi-functie | • |
| Profi-functie met Hetelucht Plus | • |
| Profi-functie met boven-/onderwarmte | • |
| Profi-functie met intensief bakken | • |
| Profi-functie met braadautomaat | • |
| Slow cooking | • |
| Boven-/onderwarmte | • |
| Bovenwarmte | • |
| Onderwarmte | • |
| Circulatiegrill | • |
| Speciale toepassingen | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| MotionReact: licht op bij het naderen | • |
| MotionReact: display aan bij het naderen | • |
| MotionReact: geluidssignaal stopt bij het naderen | • |
| MotionReact: detectie van voorzides van meubelen | • |
| Camera in de ovenruimte | • |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Helpfunctie | • |
| 3D-bedieningspaneel | • |
| Stoomstoten op tijd programmeerbaar | • |
| Meertonige geluidssignalen | • |

H 7890 BP

90 cm brede oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516230212 / Materiaalnummer: 11110750 / Oud Materiaalnummer: 22789045B

| | |
|---|----------------|
| Dagtijdweergave | • |
| Tijdsynchronisatie | • |
| Datumweergave | • |
| Kookwekker | • |
| Programmering begin bereidingstijd | • |
| Programmering einde bereidingstijd | • |
| Programmering bereidingstijd | • |
| Weergave werkelijke temperatuur | • |
| Weergave ingestelde temperatuur | • |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | • |
| Voorgeprogrammeerde temperaturen | • |
| Eigen programma's | • |
| Sabbatprogramma | • |
| Individuele instellingen | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) | A |
| Automatische restwarmtebenutting | • |
| Stroomverbruik in de uitstand in W | 0,5 |
| Stroomverbruik in de stand-bymodus in W | 1,0 |
| Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2,0 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. | 20 |
| Onderhoudscomfort | |
| Roestvrijstalen/CleanSteel-oppervlak | • |
| Pyrolytische zelfreiniging | • |
| Katalysator | • |
| Neerklapbaar grillelement | • |
| CleanGlass-deur | • |
| Veiligheid | |
| Koelsysteem met koel front | • |
| Veiligheidsuitschakeling | • |
| Vergrendeling | • |
| Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma | • |
| Toetsenvergrendeling | • |
| Technische gegevens | |
| Oveninhoud in l | 90 |
| Aantal niveaus | 3 |
| Aantal niveaus ovenruimte 1 | 3 |
| Aantal niveaus ovenruimte 2 | 3 |
| Genummerde niveaus | • |
| Ovenverlichting | BrilliantLight |
| TwinPower-heteluchtventilator | • |
| Temperaturen in °C | 30–300 |
| Min. temperaturen in °C | 30 |
| Max. temperaturen in °C | 300 |
| Min. nisbreedte in mm | 860 |
| Max. nisbreedte in mm | 860 |
| Nishoogte min. in mm | 517 |

H 7890 BP

90 cm brede oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516230212 / Materiaalnummer: 11110750 / Oud Materiaalnummer: 22789045B

| | |
|--|---------------|
| Nishoogte max. in mm | 517 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| Toestelbreedte in mm | 895 |
| Toestelhoogte in mm | 478 |
| Toesteldiepte in mm | 568 |
| Gewicht in kg | 74,0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 5,60 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Zekering in A | 16 |
| Aantal fasen | 3 |
| Lengte van de aansluitkabel in m | 1,75 |
| Verlichting vervangen | Klantendienst |
| Bijbehorende accessoires | |
| Universele bakplaat met PerfectClean | 2 |
| Bak- en braadrooster PyroFit | 2 |
| FlexiClip-geleiders PyroFit (paar) | 1 |
| Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar) | 1 |
| Grill- en bakplaat met PerfectClean | 1 |
| Ontkalkingstabletten | 2 |

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7890 BP

90 cm brede oven


in perfect te combineren design met spijzenthermometer en BrilliantLight.




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing




installation H7000 90, installation drawing



H7890BP, installation drawings



side view H7000 90, installation drawing



side view H7000 90 build-under, installation drawings