

M 2240 SC

Inbouw-microgolfoven

met zijwaartse sensorbediening voor een eenvoudig gebruik.



- Display met 7 segmenten en sensorbediening: EasySensor
- Perfect ontdooien en koken: automatische programma's
- Voedingsmiddelen blijven eetbaar: automatische warmhoudfunctie
- Compact: 26 l oveninhoud

EAN: 4002516119180 / Materiaalnummer: 11114330 /
Oud Materiaalnummer: 24224020EU1

Model	
Kleur toestel	Obsidiaanzwart
Model en design	
Inbouwmicrogolfoven	•
SideControl	•
Voordelen	
Warmhouden	•
Ovenfuncties	
Automatische programma's	•
Alleen microgolffunctie	•
Bedieningsgemak	
Display	EasySensor
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering bereidingstijd	•
Quick-microgolfoven	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Nachtschakeling	•
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen ovenruimte	•
Veiligheid	
Vergrendeling	•
Veiligheidsschakelaar	•
Veiligheidsslot " Door"-aanwijzing	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	26
Deuraanslag	Links
Ovenverlichting	1 led-spot
Ovenruimte in cm	20,7
Diameter draaiplateau in cm	32,5
Elektronisch gestuurd microgolfovenvermogen	•
Vermogensstanden microgolfoven in W	
Microgolffermogen maximaal in W	900
Min. nisbreedte in mm	562
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450
Nishoogte max. in mm	452
Nisdiepte in mm	500
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 452 x 401
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	452
Toesteldiepte in mm	401
Niet van nis afhankelijke ventilatie	•
Gewicht in kg	18,0
Totale aansluitwaarde in kW	1,4
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	10
Aantal fasen	1

M 2240 SC

Inbouw-microgolfoven

met zijwaartse sensorbediening voor een eenvoudig gebruik.



EAN: 4002516119180 / Materiaalnummer: 11114330 /

Oud Materiaalnummer: 24224020EU1

Aansluitkabel met netstekker

•

Lengte van de aansluitkabel in m

1,60

Verlichting vervangen


Klantendienst

Bijbehorende accessoires


M 2240 SC

Inbouw-microgolfoven


met zijwaartse sensorbediening voor een eenvoudig gebruik.



M2240SC, installation drawing



M2240SC, installation drawings



M2240SC, installation drawings