

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Reuzen, elektrisch verwarmd, met afvoerklep speciaal voor de vereisten van facility management. Belading 6.0 kg.



- Trommelvolume 57 l, belading 6.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Grondige reiniging – Spec. programma's voor zwabbers en doeken
- Beste vuilverwijdering – gepatenteerde ontwatering vooraf*

* Europees patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516180098 / Materiaalnummer: 11117020 / Oud Materiaalnummer: 51506261B

Model en uitvoering

Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	6,0
Trommelvolume in l	57
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije synchronomotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand, van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor facility management	•
-----------------------------------	---

Capaciteitsgegevens

Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	8,70
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,17
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	8,20
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	52,0
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	70,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,00
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,40
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,36
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	52
Restvocht bij warm spoelen in %	50
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	20
Toerental in toeren per minuut	1400
g-factor	535

Besturing

Type besturing	M Select
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	96
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Reuzen, elektrisch verwarmd, met afvoerklep speciaal voor de vereisten van facility management. Belading 6.0 kg.



EAN: 4002516180098 / Materiaalnummer: 11117020 /
Oud Materiaalnummer: 51506261B

Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	2N~ 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	4,60
Totale aansluitwaarde in kW	4,80
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,30
Totale aansluitwaarde in kW	2,50
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	99,0
Brutogewicht in kg	104
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,00
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechnologie	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Reuzen, elektrisch verwarmd, met afvoerlep speciaal voor de vereisten van facility management. Belading 6.0 kg.



EAN: 4002516180098 / Materiaalnummer: 11117020 /

Oud Materiaalnummer: 51506261B

Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN/WiFi-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
Capaciteiten	
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	136
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	31
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	27
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	50
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	35
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMCV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•