

## PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Reuzen, elektrisch verwarmd, met afvoerklep speciaal voor de vereisten van facility management. Belading 8.0 kg.



- Trommelvolume 73 l, belading 8.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Grondige reiniging – Spec. programma's voor zwabbers en doeken
- Beste vuilverwijdering – gepatenteerde ontwatering vooraf

\* Europees patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516198192 / Materiaalnummer: 11117030 / Oud Materiaalnummer: 51508261B

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	8,0
Trommelvolume in l	73
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor facility management	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,60
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l/kg	12,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,16
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh/kg	0,21
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,25
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	61,0
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	101,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,30
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,70
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	58,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,48
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	0,60
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	47
Restvocht bij koud spoelen in %	52
Restvocht bij warm spoelen in %	50
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	20
Toerental in toeren per minuut	1400
g-factor	535
Besturing	
Type besturing	M Select
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	96

## PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Reuzen, elektrisch verwarmd, met afvoerklep speciaal voor de vereisten van facility management. Belading 8.0 kg.



EAN: 4002516198192 / Materiaalnummer: 11117030 / Oud Materiaalnummer: 51508261B

Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	2N~ 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	4,60
Totale aansluitwaarde in kW	4,80
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,30
Totale aansluitwaarde in kW	2,50
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	101,0
Brutogewicht in kg	105
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00
<b>Uitvoering</b>	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechnologie	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•

## PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Reuzen, elektrisch verwarmd, met afvoerklep speciaal voor de vereisten van facility management. Belading 8.0 kg.



EAN: 4002516198192 / Materiaalnummer: 11117030 / Oud Materiaalnummer: 51508261B

Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	95
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Capaciteiten</b>	
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	36
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	66
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	47
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMCV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•