

## PWM 908 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Reuzen, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 8.0 kg in 49 min.



- Trommelvolume 73 l, belading 8.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- 22% minder water en 28% minder energieverbruik\*
- Toekomstbestendig netwerk via WiFi

\* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.

EAN: 4002516150671 / Materiaalnummer: 11117200 / Oud Materiaalnummer: 51908251B

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	8,0
Trommelvolume in l	73
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Deuraanslag	rechts
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,40
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,13
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	51,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,05
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	48,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,50
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	45
Toerental in toeren per minuut	1600
g-factor	704

## PWM 908 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Reuzen, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 8.0 kg in 49 min.



EAN: 4002516150671 / Materiaalnummer: 11117200 / Oud Materiaalnummer: 51908251B

Geteste bedrijfsuren	30000
<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Touch Flex
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	96
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
<b>Dosering</b>	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingssoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	2N~ 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	230V~
Verwarmingsvermogen in kW	2,65
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 2</b>	
Elektrische aansluiting	3~ 230V
Verwarmingsvermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	20
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	103,0
Brutogewicht in kg	107
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,00

## PWM 908 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Reuzen, elektrisch verwarmd, met afvoerklep en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 8.0 kg in 49 min.



EAN: 4002516150671 / Materiaalnummer: 11117200 / Oud Materiaalnummer: 51908251B

<b>Uitvoering</b>	
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Voorstrijken	•
Efficiënte meeneemribbentechnologie	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Trommelverlichting led, klasse 1	•
Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Recyclingpercentage in %	95
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN/WiFi-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-EMCV	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•