

PDR 908 HP [EL]

Professional-warmtepompdroger, Kleine Reuzen

met een zeer laag energieverbruik en korte programmaduur. Belading 8.0 kg.



- Trommelvolume 130.00 l, belading 8.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Toekomstbestendig netwerk via WiFi

EAN: 4002516122807 / Materiaalnummer: 11117250 / Oud Materiaalnummer: 52908151B

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Beladingscapaciteit in kg	8,0
Trommelvolume in l	130,00
Droogstelsel	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	167
Deuraanslag	links
SoftCare-trommel uit roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor wasserettes	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uu	2,80
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Gemengd weefsel/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,17
Programmaduur in min.	79
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	79
Programmaduur Gemengd weefsel/Kastdroog restvocht 40% in min.	67
Besturing	
Type besturing	M Touch Flex
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeregeld
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•

PDR 908 HP [EL]

Professional-warmtepompdroger, Kleine Reuzen

met een zeer laag energieverbruik en korte programmaduur. Belading 8.0 kg.



EAN: 4002516122807 / Materiaalnummer: 11117250 / Oud Materiaalnummer: 52908151B

Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Elektrische verwarming in kW	0,00-0,00
Totale aansluitwaarde in kW	1,44
Zekering in A	10
Levering met stekker	•
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	777
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	71,0
Brutogewicht in kg	77
Maximale vloerbelasting in N/m ²	920
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	3,60
Uitvoering	
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
Onderhoudsarm warmtewisselaarfiltersysteem	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam plus	•
Condenswaterafvoer	•
Communicatieschacht	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Bevat gefluoreerde broeikasgassen	•
Hermetisch gesloten systeem	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,61
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in kg CO ₂ e	1430
Aardopwarmingsvermogen toestel in kg CO ₂ e	872,00
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
LAN/WiFi-module (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•

PDR 908 HP [EL]

Professional-warmtepompdroger, Kleine Reuzen

met een zeer laag energieverbruik en korte programmaduur. Belading 8.0 kg.